

## Net2 - Proximity-Karte (Halbschalenkarte)


### Systemspezifikationen

Trägerfrequenz 125kHz

### Hardware Features

Material ABS-Kunststoff

### Abmessungen



### Artikel Nummern

Net2 - Proximity-Karte  
(Halbschalenkarte), 10 Stück

693-112-D

Zur Verwendung mit dem Net2-System. Die Transponder werden in 10er-Packungen geliefert.

Um einen Transponder auszugeben, erfassen Sie die Benutzerdaten über die PC-Software. Die Transponder-Nummer wird erfasst, indem der Transponder dem Desktop-Leser präsentiert wird.

Einmal in der Software programmiert, ist der Transponder betriebsbereit. Präsentieren Sie den Transponder einfach einem Leser, die Zugriffsberechtigungen werden sofort überprüft und der Zutritt je nach Berechtigung gewährt oder verweigert. Paxton-Transponder verwenden die Hitag2-Technologie mit proprietärer Verschlüsselung, welche ein Authentifizierungsprotokoll in Form eines Passwortaustauschs zwischen dem Transponder und dem Leser beinhaltet. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihr System.